

Mitutoyo**Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 50-63mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429000 50-63
GTIN	4946368517735
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	156 mm
Profondità di misura con prolunga	255 mm
Intervallo di misurazione	50 - 63 mm
Profondità di misura standard	105 mm
Ø Tamburo graduato	23 mm
Dimensione a	3,4 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 100 mm	022500 100
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150	429010 4/150
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm	484030 55
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm	484030 50