

Mitutoyo
Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 6-8mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Classe articolo	44A

Descrizione
Esecuzione:

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Profondità di misura con prolunga	157 mm
Ø Tamburo graduato	17 mm
Profondità di misura standard	57 mm
Intervallo di misurazione	6 - 8 mm
Dimensione a	2 mm
Lunghezza complessiva	106 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm	484030 7
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 6 mm	484030 6
Prolunga per micrometri per interni Modello 1/100	429010 1/100
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 8 mm	484030 8