

**Micrometro per interni Micromar, Intervallo di misurazione: 175-200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428900 175-200
GTIN	4059192010430
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca.

Stelo interamente temprato e rettificato.

Regolazione rapida con frizione integrata.

Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro.

A partire da 12 mm per **misurazioni sino al fondo dei fori ciechi**.

A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Profondità di misura standard	132 mm
Dimensione a	0 mm
Profondità di misura con prolunga	282 mm
Intervallo di misurazione	175 - 200 mm
Limite di errore	0,007 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 200 mm	022500 200
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 190 mm	484030 190
---	------------