

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 87-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428990 87-100
GTIN	4045197608031
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro con \varnothing 12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da \varnothing 12 in metallo duro). Corpo verniciato.

Fornitura:

Incluso anello di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428993, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	87 - 100 mm
Profondità di misura standard	117 mm
\varnothing Anello di riscontro	87 mm
Dimensione a	1 mm
Profondità di misura con prolunga	267 mm
Limite di errore	0,007 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 100R mm	022500 100R
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200R mm	022510 200R

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 95 mm	484030 95
Prolunga per micrometro per interni Modello 50-100	428993 50-100