

**Ganascia base mobile, Per modello: 90****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361500 90
GTIN	4250364401173
Classe articolo	34A

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganascia mobile.

**Uso:**

- Per il montaggio di tutte le ganasce HD da n. art. 362390 a 362600.
- Per l'alloggiamento di ganasce senza profilo n. art. 361950; 361960; 361970.

**Materiale:**

In acciaio temprato, superfici rettificate.

**Per:**

NC8, Garant-NC, titanio.

**Fornitura:**

Incl. viti di fissaggio.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza ganasce l	60 mm
Altezza ganasce h	34 mm
Larghezza ganasce b	89,5 mm
Per modello	90
Per codice a colori	Duo

Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	NC8
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite