

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 40-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro con  $\varnothing$  12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da  $\varnothing$  12 in metallo duro).

**Fornitura:**

Incluso anello di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

**Accessori speciali:**

Prolunga n. art. 428993, anelli di riscontro n. art. 484030.

**Descrizione tecnica**

Profondità di misura standard	97 mm
$\varnothing$ Anello di riscontro	40 mm
Profondità di misura con prolunga	247 mm
Dimensione a	0,5 mm
Intervallo di misurazione	40 - 50 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 100R mm	022500 100R
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200R mm	022510 200R

## Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 46 mm	484030 46
Prolunga per micrometro per interni Modello 30-50	428993 30-50
Prolunga per micrometro per interni Modello 50-100	428993 50-100
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 44 mm	484030 44
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 42 mm	484030 42
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm	484030 40
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm	484030 50
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45