

**Mitutoyo****Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 75-88mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429000 75-88
GTIN	4946368517759
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

**Accessori speciali:**

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

**Descrizione tecnica**

Profondità di misura con prolunga	255 mm
Profondità di misura standard	105 mm
Intervallo di misurazione	75 - 88 mm
Dimensione a	3,4 mm
Lunghezza complessiva	156 mm
Ø Tamburo graduato	23 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 100 mm	022500 100

## Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 85 mm	484030 85
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 70 mm	484030 70
Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150	429010 4/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm	484030 80
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm	484030 75