

**Set di micrometri per interni, Intervallo di misurazione: 6-12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro da  $\varnothing$  12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da  $\varnothing$  12 in metallo duro).

**Fornitura:**

Micrometri per interni n. art. 428990, anelli di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

**Descrizione tecnica**

Numero anelli di riscontro	2
$\varnothing$ Anello di riscontro	8 / 10 mm
Numero di micrometri	3
Intervallo di misurazione	6 - 12 mm
Limite di errore	0,004 / 0,005 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

## Accessori

Micrometro Intervallo di misurazione 8-10 mm	428990 8-10
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm	484030 9
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm	484030 7
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 8 mm	484030 8
Prolunga per micrometro per interni Modello 6-12	428993 6-12
Micrometro Intervallo di misurazione 10-12 mm	428990 10-12
Micrometro Intervallo di misurazione 6-8 mm	428990 6-8
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 10 mm	484030 10