

Mitutoyo**Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 8-10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429000 8-10
GTIN	4946368517162
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	106 mm
Profondità di misura standard	57 mm
Intervallo di misurazione	8 - 10 mm
Ø Tamburo graduato	17 mm
Profondità di misura con prolunga	157 mm
Dimensione a	2 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 10 mm	484030 10
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm	484030 9
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 8 mm	484030 8
Prolunga per micrometri per interni Modello 1/100	429010 1/100