

**Ganascia base mobile, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361500 125
GTIN	4250364401197
Classe articolo	34A

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganascia mobile.

**Uso:**

- Per il montaggio di tutte le ganasce HD da n. art. 362390 a 362600.
- Per l'alloggiamento di ganasce senza profilo n. art. 361950; 361960; 361970.

**Materiale:**

In acciaio temprato, superfici rettificate.

**Per:**

NC8, Garant-NC, titanio.

**Fornitura:**

Incl. viti di fissaggio.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza ganasce l	76 mm
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	TC

Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	HOLEX NC
Altezza ganasce h	39,5 mm
Larghezza ganasce b	124,4 mm
Per modello	125
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite