

**Set di micrometri per interni, Intervallo di misurazione: 12-20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428991 12-20
GTIN	4045197276377
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro da Ø 12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da Ø 12 in metallo duro).

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428990, anelli di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

Descrizione tecnica

Ø Anello di riscontro	16 mm
Intervallo di misurazione	12 - 20 mm
Numero anelli di riscontro	1
Numero di micrometri	2
Limite di errore	0,005 / 0,006 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm	484030 14
Micrometro Intervallo di misurazione 16-20 mm	428990 16-20
Micrometro Intervallo di misurazione 12-16 mm	428990 12-16
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm	484030 16
Prolunga per micrometro per interni Modello 12-20	428993 12-20
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18