

Mitutoyo**Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 10-12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429000 10-12
GTIN	4946368517179
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Dimensione a	2 mm
Profondità di misura standard	57 mm
Intervallo di misurazione	10 - 12 mm
Ø Tamburo graduato	17 mm
Profondità di misura con prolunga	157 mm
Lunghezza complessiva	106 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 10 mm	484030 10
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 12 mm	484030 12
Prolunga per micrometri per interni Modello 1/100	429010 1/100
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 11 mm	484030 11