



Ganascia a gradino fissa, Per modello: 90



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361420 90
GTIN	4250364401104
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia fissa.

Dim. 90, 125 e 160 con **sistema di sostituzione rapida Click**, per il n. art. 361440 solo Dim. 90 e 125.

Filettatura per l'alloggiamento delle ganasce, nelle Dim. 125 e 160.

Uso:

Per il serraggio di pezzi prelaborati in parallelo. Filettatura M10 e M6 per l'attacco di ganasce con sistema di sostituzione rapida Click per listelli Click e ganasce.

Alloggiamento di ganasce senza profilo sul lato alto o sul lato gradino (n. art. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

Tutti i modelli TC, LC, Garant-NC, titanio e versione precedente NC.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio. 1 ganascia per interni ed esterni.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	67 mm
Altezza h ₁	16 mm

Per modello	90
Larghezza ganasce b	89,5 mm
Altezza ganasce h	34 mm
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	NC8
Lunghezza l ₁	32 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite