

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 62-75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428990 62-75
GTIN	4045197608017
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro con  $\varnothing$  12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da  $\varnothing$  12 in metallo duro). Corpo verniciato.

**Fornitura:**

Incluso anello di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

**Accessori speciali:**

Prolunga n. art. 428993, anelli di riscontro n. art. 484030.

**Descrizione tecnica**

Profondità di misura con prolunga	267 mm
Profondità di misura standard	117 mm
Dimensione a	1 mm
$\varnothing$ Anello di riscontro	62 mm
Intervallo di misurazione	62 - 75 mm
Limite di errore	0,007 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 100R mm	022500 100R
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200R mm	022510 200R

## Accessori

Prolunga per micrometro per interni Modello 50-100	428993 50-100
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 70 mm	484030 70