

**Set di micrometri per interni, Intervallo di misurazione: 20-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro da $\varnothing 12$). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da $\varnothing 12$ in metallo duro).

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428990, anelli di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

Descrizione tecnica

Numero anelli di riscontro	2
\varnothing Anello di riscontro	25 / 40 mm
Numero di micrometri	4
Intervallo di misurazione	20 - 50 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
Micrometro Intervallo di misurazione 30-40 mm	428990 30-40
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm	484030 35
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 25 mm	484030 25
Micrometro Intervallo di misurazione 20-25 mm	428990 20-25
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm	484030 40
Micrometro Intervallo di misurazione 40-50 mm	428990 40-50
Micrometro Intervallo di misurazione 25-30 mm	428990 25-30
Prolunga per micrometro per interni Modello 20-30	428993 20-30
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 27 mm	484030 27
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm	484030 22