

**Mitutoyo****Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 12-16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

**Accessori speciali:**

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

**Descrizione tecnica**

Ø Tamburo graduato	23 mm
Lunghezza complessiva	127 mm
Profondità di misura con prolunga	230 mm
Intervallo di misurazione	12 - 16 mm
Dimensione a	2,6 mm
Profondità di misura standard	80 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

## Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 15 mm	484030 15
Prolunga per micrometri per interni Modello 2/150	429010 2/150
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm	484030 14
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm	484030 16
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 13 mm	484030 13
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 12 mm	484030 12