

**Piano smagnetizzatore, Lunghezza dei piani polari: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	380861 250
GTIN	2050001717641
Classe articolo	33S

Descrizione**Esecuzione:**

- Alimentazione di corrente 230 V / 50 Hz, grado di protezione IP 20, potenza massima assorbita 920 VA.
- Ciclo di lavoro 100 %.

Uso:

Gli smagnetizzatori sono indicati per l'impiego in sale metrologiche, officine e linee di produzione, in quanto molto efficaci nella smagnetizzazione di anelli di cuscinetti, punzoni, matrici e altri utensili.

Descrizione tecnica

Lunghezza dei piani polari	250 mm
Larghezza	180 mm
Peso	11 kg
Altezza	87 mm
Profondità di penetrazione	50 mm
Larghezza dei piani polari	150 mm
Potenza assorbita	920 W
Classe di efficienza smagnetizzatore (DMC)	++
Alimentazione	Alimentazione di rete

Grado di protezione	IP 20
Durata di inserzione	100 %
Tipo di prodotto	Smagnetizzatore