




Ganascia base fissa, Per modello: 90



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361520 90
GTIN	4250364401142
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia fissa.

Uso:

- Per il montaggio di tutte le ganasce HD da n. art. 362390 a 362600.
- Per l'alloggiamento di ganasce senza profilo n. art. 361950; 361960; 361970.

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per :

NC8, Garant-NC, titanio.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Larghezza ganasce b: 89,5 mm

Altezza ganasce h: 34 mm

Lunghezza ganasce l: 63 mm

Per modello: 90

Per codice a colori: TC

Per codice a colori: LC

Descrizione tecnica

Per modello	90
Altezza ganasce h	34 mm

Lunghezza ganasce l	63 mm
Larghezza ganasce b	89,5 mm
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	NC8
Tipo di prodotto	Ganascia per morsa da banco