

**Set di micrometri per interni, Intervallo di misurazione: 50-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro da  $\varnothing$  12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da  $\varnothing$  12 in metallo duro).

**Fornitura:**

Micrometri per interni n. art. 428990, anelli di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

**Descrizione tecnica**

Numero anelli di riscontro	2
Numero di micrometri	4
Intervallo di misurazione	50 - 100 mm
$\varnothing$ Anello di riscontro	62 / 87 mm
Limite di errore	0,007 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm	484030 80
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 95 mm	484030 95
Prolunga per micrometro per interni Modello 50-100	428993 50-100
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 70 mm	484030 70
Micrometro Intervallo di misurazione 62-75 mm	428990 62-75
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm	484030 55
Micrometro Intervallo di misurazione 75-88 mm	428990 75-88
Micrometro Intervallo di misurazione 50-63 mm	428990 50-63
Micrometro Intervallo di misurazione 87-100 mm	428990 87-100