




Ganascia base fissa, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361520 125
GTIN	4250364401159
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia fissa.

Uso:

- Per il montaggio di tutte le ganasce HD da n. art. 362390 a 362600.
- Per l'alloggiamento di ganasce senza profilo n. art. 361950; 361960; 361970.

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

NC8, Garant-NC, titanio.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	88 mm
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LC

Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	HOLEX NC
Altezza ganasce h	39,5 mm
Larghezza ganasce b	124,4 mm
Per modello	125
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite