

Mitutoyo**Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 20-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429000 20-25
GTIN	4946368517698
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Profondità di misura con prolunga	240 mm
Ø Tamburo graduato	23 mm
Dimensione a	2,6 mm
Intervallo di misurazione	20 - 25 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Profondità di misura standard	90 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm	022500 50

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 25 mm	484030 25
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm	484030 20
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 24 mm	484030 24
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150	429010 3/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm	484030 22