

**Piano smagnetizzatore, Lunghezza dei piani polari: 400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	380861 400
GTIN	2050001717665
Classe articolo	33S

Descrizione**Esecuzione:**

- Alimentazione di corrente 230 V / 50 Hz, grado di protezione IP 20, potenza massima assorbita 920 VA.
- Ciclo di lavoro 100 %.

Uso:

Gli smagnetizzatori sono indicati per l'impiego in sale metrologiche, officine e linee di produzione, in quanto molto efficaci nella smagnetizzazione di anelli di cuscinetti, punzoni, matrici e altri utensili.

Descrizione tecnica

Peso	24 kg
Profondità di penetrazione	50 mm
Altezza	87 mm
Lunghezza dei piani polari	400 mm
Larghezza	306 mm
Larghezza dei piani polari	260 mm
Potenza assorbita	920 W
Classe di efficienza smagnetizzatore (DMC)	++
Alimentazione	Alimentazione di rete

Grado di protezione	IP 20
Durata di inserzione	100 %
Tipo di prodotto	Smagnetizzatore