

**Mitutoyo****Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 25-30mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 429000 25-30  |
| GTIN            | 4946368517704 |
| Classe articolo | 44A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

**Accessori speciali:**

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

**Descrizione tecnica**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimensione a                      | 2,6 mm          |
| Profondità di misura con prolunga | 240 mm          |
| Profondità di misura standard     | 90 mm           |
| Ø Tamburo graduato                | 23 mm           |
| Lunghezza complessiva             | 140 mm          |
| Intervallo di misurazione         | 25 - 30 mm      |
| Limite di errore                  | 0,006 mm        |
| Lettura                           | 0,005 mm        |
| Norma                             | Norma interna   |
| Scala tamburo graduato            | 1/50 mm         |
| Metrologia                        | analogico       |
| Imballaggio                       | Custodia rigida |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Taratura         | B6                               |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |

## Servizi

|   |            |
|---|------------|
| Rapporto di taratura<br>Micrometri per interni a 3 punte<br>Campo di misura massima 50 mm | 022500 50  |
| Certificato DAkkS<br>Micrometro per interni a 3 punte campo<br>di misura massimo 200 mm   | 022510 200 |

## Accessori

|  |              |
|--|--------------|
| Anello di azzeramento<br>DIN 2250 C Ø Misura nominale 25<br>mm | 484030 25    |
| Anello di azzeramento<br>DIN 2250 C Ø Misura nominale 30<br>mm | 484030 30    |
| Anello di azzeramento<br>DIN 2250 C Ø Misura nominale 27<br>mm | 484030 27    |
| Prolunga per micrometri per interni<br>Modello 3/150           | 429010 3/150 |
| Anello di azzeramento<br>DIN 2250 C Ø Misura nominale 28<br>mm | 484030 28    |
| Anello di azzeramento<br>DIN 2250 C Ø Misura nominale 26<br>mm | 484030 26    |