

**Smagnetizzatore manuale, Modello: HD1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	380863 HD1
GTIN	2050001743763
Classe articolo	33S

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corpo leggero per un uso più semplice e 3 m di cavo con connettore.**
- **Alimentazione di corrente 230 V / 50 Hz, grado di protezione IP42, potenza assorbita 220 VA. Spegnimento automatico a > 50 °C. Durata d'inserzione 30%.**

Uso:

Per la smagnetizzazione delle superfici di pezzi di grandi dimensioni. Impiego mobile.

Descrizione tecnica

Profondità di penetrazione	30 mm
Dimensione della zona attiva	105×75 mm
Peso	1,9 kg
Classe di efficienza smagnetizzatore (DMC)	+
Tensione di rete	220 V
Tensione di rete	240 V

Frequenza di rete	50 Hz
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smagnetizzatore