



Coppia di ganasce senza profilo (lato gradino), Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361970 125
GTIN	4250364401081
Classe articolo	34A

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi piani e per la foratura in prossimità del bordo.

Materiale:

In acciaio temprato.

Per:

Da avvitare sul lato gradino n. art. 361400; 361420; 361440.

Spessore l: 3 mm

Altezza h: 15 mm

Per codice a colori: Titan2/TitanSense

Per codice a colori: Titan

Per codice a colori: LC-GARANT

Per codice a colori: Duo Plus

Descrizione tecnica

Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	Duo Plus
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	TC

Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	NC8
Spessore l	3 mm
Altezza h	15 mm
Per modello	125
Tipo di prodotto	Ganascia senza profilo