

**Mitutoyo****Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 30-40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429000 30-40
GTIN	4946368517711
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

**Accessori speciali:**

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

**Descrizione tecnica**

Profondità di misura con prolunga	248 mm
Ø Tamburo graduato	23 mm
Dimensione a	3,4 mm
Profondità di misura standard	98 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Intervallo di misurazione	30 - 40 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm	022500 50

## Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 38 mm	484030 38
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 30 mm	484030 30
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm	484030 35
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 36 mm	484030 36
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150	429010 3/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 34 mm	484030 34
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm	484030 40
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 32 mm	484030 32