

**Ganascia adattatrice mobile, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361600 125
GTIN	4250364400879
Classe articolo	34A

Descrizione**Esecuzione:**

Ganascia mobile.

Uso:

- Per il montaggio di ganasce in dotazione o di produzione propria.
- Per il montaggio di tutte le ganasce HD da n. art. 362390 a 362600.

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

NC8, Garant-NC, titanio.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	80 mm
Lunghezza l ₁	32 mm
Altezza ganasce h	58 mm
Altezza h ₁	20 mm
Per codice a colori	Titan2/TitanSense

Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	Duo Plus
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	HOLEX NC
Per modello	125
Larghezza ganasce b	126 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite