

**Mitutoyo****Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 40-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429000 40-50
GTIN	4946368517728
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

**Accessori speciali:**

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

**Descrizione tecnica**

Ø Tamburo graduato	23 mm
Intervallo di misurazione	40 - 50 mm
Dimensione a	3,4 mm
Profondità di misura con prolunga	248 mm
Profondità di misura standard	98 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 50 mm	022500 50
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

## Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 44 mm	484030 44
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm	484030 50
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150	429010 3/150
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm	484030 40
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 46 mm	484030 46
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 42 mm	484030 42