



## Ganascia a gradino mobile, Per modello: 90



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361400 90
GTIN	4250364401029
Classe articolo	34A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Ganascia mobile.

Dim. 90, 125 e 160 con **sistema di sostituzione rapida Click**, per il n. art. 361440 solo Dim. 90 e 125.

**Uso:**

Per il serraggio di pezzi prelavorati in parallelo. Filettatura M10 e M6 per l'attacco di ganasce con sistema di sostituzione rapida Click per listelli Click e ganasce.

Alloggiamento di ganasce senza profilo sul lato alto o sul lato gradino (n. art. 361950; 361960; 361970).

**Materiale:**

In acciaio temprato, superfici rettificate.

**Per:**

Tutti i modelli TC, LC, Garant-NC, titanio e versione precedente NC.

**Fornitura:**

Incl. viti di fissaggio. 1 ganascia per interni ed esterni.

### Descrizione tecnica

Larghezza ganasce b	89,5 mm
Lunghezza l <sub>1</sub>	31 mm

Altezza ganasce h	34 mm
Altezza h <sub>1</sub>	16 mm
Lunghezza ganasce l	56 mm
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	Duo
Per codice a colori	NC8
Per modello	90
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite