




## Ganascia a gradino fissa, Per modello: 125



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361440 125
GTIN	4250364400978
Classe articolo	34A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Dim. 90, 125 e 160 con **sistema di sostituzione rapida Click**, per il n. art. 361440 solo Dim. 90 e 125.

Dim. 90, 125 con sistema di sostituzione rapida Click.

**Uso:**

Alloggiamento di ganasce senza profilo sul lato alto o sul lato gradino (n. art. 361950; 361960; 361970).

**Materiale:**

In acciaio temprato, superfici rettificate.

**Per:**

Allmatic NC DUO n. art. 360600 e Allmatic NC (versione precedente n. art. 360000, fino al 1998).

**Fornitura:**

Incluse viti di fissaggio.

### Descrizione tecnica

Altezza ganasce h	39,5 mm
Larghezza ganasce b	124,4 mm
Per codice a colori	Duo Plus
Per codice a colori	HOLEX NC
Per modello	125

Lunghezza ganasce l	87 mm
Lunghezza l <sub>1</sub>	42 mm
Altezza h <sub>1</sub>	20 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite