


**Blocchetto di serraggio con magnete al neodimio, Lunghezza: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	380870 200
GTIN	4045197311320
Classe articolo	33S

Descrizione**Esecuzione:**

- **Forza di tenuta estremamente elevata grazie alla speciale traslazione.**
- **Corpo solido in acciaio integrale con attivazione e disattivazione sul lato frontale.**
- **Lamelle in ottone 2 mm / acciaio 4 mm.**
- **Sistema con magnete al neodimio.**

Uso:

- **Per pezzi di difficile lavorazione, come Ferrotic, metallo duro con cobalto.**
- **Per elettroerosione e rettifica.**

Nota:

Adeguamento per tutti i sistemi di serraggio a punto zero GARANT Zeroclamp sul mercato (Partool, 3R, Mecatool, Erowa ecc.) disponibile come opzione. **Al momento dell'ordine indicare i dati necessari.**

Descrizione tecnica

Peso	4,2 kg
Altezza	51 mm
Altezza campo magnetico	4 mm
Larghezza	70 mm
Lunghezza	200 mm

Forza di tenuta nominale	180 N/cm ²
Tolleranza altezze	+0,5 / -2 mm
Tipo di prodotto	Piastra di serraggio magnetica