



Ganascia a gradino mobile, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361400 125
GTIN	4250364401036
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia mobile.

Dim. 90, 125 e 160 con **sistema di sostituzione rapida Click**, per il n. art. 361440 solo Dim. 90 e 125.

Uso:

Per il serraggio di pezzi prelaborati in parallelo. Filettatura M10 e M6 per l'attacco di ganasce con sistema di sostituzione rapida Click per listelli Click e ganasce.

Alloggiamento di ganasce senza profilo sul lato alto o sul lato gradino (n. art. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

Tutti i modelli TC, LC, Garant-NC, titanio e versione precedente NC.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio. 1 ganascia per interni ed esterni.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	70 mm
Larghezza ganasce b	124,4 mm

Altezza h_1	20 mm
Per codice a colori	Duo Plus
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	HOLEX NC
Altezza ganasce h	39,5 mm
Per modello	125
Lunghezza l_1	40 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite