

**Ganascia adattatrice mobile, Per modello: 200****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361600 200
GTIN	4250364400893
Classe articolo	34A

Descrizione**Esecuzione:**

Ganascia mobile.

Uso:

- Per il montaggio di ganasce in dotazione o di produzione propria.
- Per il montaggio di tutte le ganasce HD da n. art. 362390 a 362600.

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

NC8, Garant-NC, titanio.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	100 mm
Altezza ganasce h	85 mm
Altezza h ₁	24 mm
Lunghezza l ₁	38 mm
Larghezza ganasce b	202 mm

Per modello	200
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	NC8
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite