

**TAJIMA****Flessometro, custodia antiscivolo ad alta resistenza, Lunghezza del nastro:  
7m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	462330 7
GTIN	4975364029140
Classe articolo	46R

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Nastro con ottima resistenza alla deformazione.**
- **Custodia in plastica altamente resistente con clip da cintura rimovibile.**
- **Ritorno e bloccaggio automatici del nastro.**
- **L'ammortizzatore riduce il carico nella corsa di ritorno.**
- **Gancio terminale per lo scorrimento.**
- **Nastro giallo, stampato in rosso / nero e rivestito in acrilico per garantire un'elevata resistenza all'abrasione.**
- **Molla resistente in acciaio di alta qualità.**
- **Con custodia gommata.**
- **Nastro con stampa bilaterale.**

**Descrizione tecnica**

Larghezza del nastro	25 mm
Altezza corpo	73 mm
Lunghezza corpo	77 mm
Larghezza corpo	34 mm
Lunghezza del nastro	7 m

Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 10/2 m	026240 10/2
--	-------------