

**WITTE****Piastra retinata sottovuoto, Modello: R1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	385030 R1
GTIN	2050001717504
Classe articolo	38L

**Descrizione****Esecuzione:**

Alluminio ad alta resistenza. Possibilità di ampliamento modulare grazie agli elementi di collegamento. **Incluso fori ZeroClamp 12M10, interasse da 200 mm.**

**Uso:**

Serraggi sottovuoto di plastica, vetro, metalli, metalli non ferrosi, grafite e altri materiali.

**Fornitura:**

1 boccola, 1 raccordo, 7 tappi ciechi, 1 spina LW12, 2 staffe di fissaggio, tubo flessibile del vuoto (1 m), dischi di battuta.

Cordoncino di guarnizione da 10 m (Ø 4 mm).

**Nota:**

Le piastre di serraggio per vuoto possono essere ampliate in modo modulare mediante i raccordi.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	200 mm
Modulo	12,5 mm
Altezza	32,5 mm
Lunghezza	300 mm
Peso	5 kg
Tipo di prodotto	Piastra di serraggio per vuoto

