



Nastro in fibra di vetro in custodia, Lunghezza del nastro: 10m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	463300 10
GTIN	4007368072973
Classe articolo	46M

Descrizione

Esecuzione:

Custodia: in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.

Telaio: in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.

Nastro in fibra di vetro. Resistenza **estrema** a pressione **e a flessione**, resistenza agli agenti atmosferici e a molti agenti chimici. **Elettroisolante.** Ottima leggibilità. Con graduazione in centimetri.

Nota:

Esecuzione con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.

Descrizione tecnica

Larghezza custodia	115 mm
Larghezza del nastro	13 mm
Altezza custodia	32 mm
Lunghezza custodia	138 mm

Modello terminale	A
Lunghezza del nastro	10 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 10 m	026240 10
--	-----------