

WITTE**Piastra retinata sottovuoto, Modello: R2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	385030 R2
GTIN	2050001717481
Classe articolo	38L

Descrizione**Esecuzione:**

Alluminio ad alta resistenza. Possibilità di ampliamento modulare grazie agli elementi di collegamento. **Incluso fori ZeroClamp 12M10, interasse da 200 mm.**

Uso:

Serraggi sottovuoto di plastica, vetro, metalli, metalli non ferrosi, grafite e altri materiali.

Fornitura:

1 boccola, 1 raccordo, 7 tappi ciechi, 1 spina LW12, 2 staffe di fissaggio, tubo flessibile del vuoto (1 m), dischi di battuta.

Cordoncino di guarnizione da 10 m (Ø 4 mm).

Nota:

Le piastre di serraggio per vuoto possono essere ampliate in modo modulare mediante i raccordi.

Descrizione tecnica

Peso	10 kg
Modulo	12,5 mm
Larghezza	300 mm
Lunghezza	400 mm
Altezza	32,5 mm
Tipo di prodotto	Piastra di serraggio per vuoto

