

**Mitutoyo****Micrometro per interni di piccole dimensioni, Intervallo di misurazione:  
2-2,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429100 2-2,5
GTIN	4946368080468
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione. La regolazione della testina di misura (**con 2 superfici di contatto in metallo duro**) viene effettuata mediante una spina **con riporto in metallo duro**.

**Uso:**

Per una misura esatta del diametro e della rotondità dei fori.

**Accessori speciali:**

Anelli di riscontro n. art. 484030.

**Descrizione tecnica**

Ø Tamburo graduato	17 mm
Profondità di misura	12 mm
Intervallo di misurazione	2 - 2,5 mm
Lunghezza complessiva	105 mm
Lettura	0,001 mm
Limite di errore	0,002 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 2 punte

**Servizi**

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200