

**Calibro a corsoio digitale ABS con becchi di misura, Campo di misura: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415621 500
GTIN	4045197829924
Classe articolo	42A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale con **riga ottica graduata assoluta**, senza necessità di azzeramento. Display digitale allargato per facile lettura. Spegnimento automatico del display dopo circa 5 minuti. Accensione mediante semplice spinta del corsoio. Le superfici di contatto sono finemente lappate. **Dotato di robusta cassa metallica.**

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032

Descrizione tecnica

Lettura	0,01 mm
Lunghezza dei becchi	150 mm
Risoluzione	mm / pollici
Lettura	0,0005 pollici
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Taratura	A1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,06 mm

Norma	ISO 13385
Puntali di misura	sì
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Vite per base per asta di profondità	412230