



## Nastro in acciaio bianco in custodia, Lunghezza del nastro: 30m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	462900 30
GTIN	4007368073611
Classe articolo	46M

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Custodia:** in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.

**Telaio:** in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.

**Nastro:** inizio nastro brevettato; **rivestimento flextop.** Il rivestimento del nastro, in plastica trasparente a elevata flessibilità, ne impedisce la rottura.

**Nastro in acciaio bianco.** Nastro temprato, strato di fosfato anticorrosione, rivestimento in resina sintetica resistente all'usura. Ottima leggibilità. Scala in millimetri continua.

#### Nota:

Esecuzione con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.

### Descrizione tecnica

Altezza custodia	32 mm
Larghezza del nastro	13 mm
Larghezza custodia	145 mm

Lunghezza custodia	175 mm
Modello terminale	A
Lunghezza del nastro	30 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 50 m	026240 50
--	-----------