



## Nastro in fibra di vetro in custodia, Lunghezza del nastro: 20m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	463300 20
GTIN	4007368072867
Classe articolo	46M

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Custodia:** in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.

**Telaio:** in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.

**Nastro in fibra di vetro.** Resistenza **estrema** a pressione **e a flessione**, resistenza agli agenti atmosferici e a molti agenti chimici. **Elettroisolante.** Ottima leggibilità. Con graduazione in centimetri.

#### Nota:

Esecuzione con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.

### Descrizione tecnica

Lunghezza custodia	175 mm
Larghezza custodia	145 mm
Larghezza del nastro	13 mm
Altezza custodia	32 mm

Modello terminale	A
Lunghezza del nastro	20 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 50 m	026240 50
--	-----------