

**Nastro in fibra di vetro in custodia, Lunghezza del nastro: 30m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	463300 30
GTIN	4007368073017
Classe articolo	46M

Descrizione**Esecuzione:**

Custodia: in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.

Telaio: in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.

Nastro in fibra di vetro. Resistenza **estrema** a pressione **e a flessione**, resistenza agli agenti atmosferici e a molti agenti chimici. **Elettroisolante.** Ottima leggibilità. Con graduazione in centimetri.

Nota:

Esecuzione con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.

Descrizione tecnica

Larghezza del nastro	13 mm
Larghezza custodia	175 mm
Lunghezza custodia	210 mm
Altezza custodia	32 mm

Modello terminale	A
Lunghezza del nastro	30 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 50 m	026240 50
------------------------------------------------------	-----------