

Mitutoyo**Set di micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 6-12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 429000. Anelli di riscontro simili a n. art. 484030, prolunga 100 mm n. art. 429010.

Descrizione tecnica

Ø Anello di riscontro	8 / 10 mm
Numero di micrometri	3
Intervallo di misurazione	6 - 12 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Set di micrometri per interni Intervallo di misurazione 6-12 mm

020550 6-12

Accessori

Prolunga per micrometri per interni Modello 1/100

429010 1/100

Micrometri per interni Holtest Intervallo di misurazione 8-10 mm

429000 8-10

Micrometri per interni Holtest Intervallo di misurazione 6-8 mm

429000 6-8

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 11 mm

484030 11

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm

484030 7

Micrometri per interni Holtest Intervallo di misurazione 10-12 mm

429000 10-12

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm

484030 9