

Mitutoyo**Micrometro per interni di piccole dimensioni, Intervallo di misurazione:
3-4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429100 3-4
GTIN	4946368080482
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione. La regolazione della testina di misura (**con 2 superfici di contatto in metallo duro**) viene effettuata mediante una spina **con riporto in metallo duro**.

Uso:

Per una misura esatta del diametro e della rotondità dei fori.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	3 - 4 mm
Profondità di misura	22 mm
Lunghezza complessiva	115 mm
∅ Tamburo graduato	17 mm
Lettura	0,001 mm
Limite di errore	0,002 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 2 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 3 mm	484030 3
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 4 mm	484030 4