

Mitutoyo**Micrometro digitale a tre punte per interni, Intervallo di misurazione:
12-16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	429250 12-16
GTIN	4946368636474
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punte Borematic, per la misura di fori ciechi. Lettura chiara e senza errori grazie all'ampio display LCD con altezza cifre 11 mm. **Display orientabile a 330°**. Le punte tastatrici consentono di centrare il micrometro automaticamente nel foro e garantiscono la massima semplicità di utilizzo. La regolazione senza gioco delle punte tastatrici avviene mediante un **cono di spinta in metallo duro**. Superfici di contatto in acciaio temprato con rivestimento di titanio.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie alla regolazione veloce e all'autocentratura.

Funzione:

- **Tasto HOLD per la memorizzazione del valore misurato (per esempio in caso di posizioni di misura scomode).**
- **ZERO / ABS per l'azzeramento in qualsiasi posizione.**
- **Visualizzazione passa/non passa per un facile controllo dei valori di tolleranza.**
- **Regolazione veloce per una rapida copertura del campo di misura.**

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati Digimatic n. art. 497080, prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Ricambi:

Testina di misura sostitutiva n. art. 429252.

Descrizione tecnica

Dimensione a	0,3 mm
Lettura	0,001 mm
Profondità di misura con prolunga	203 mm
Intervallo di misurazione	12 - 16 mm
Profondità di misura standard	53 mm
Limite di errore	0,005 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20

Accessori

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm	484030 14
Prolunga per micrometri per interni Modello 2/150	429010 2/150
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Testina per Borematic Intervallo di misurazione 12-16 mm	429252 12-16
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2