

**BMI****Nastro in acciaio per molle con rivestimento in poliammide in custodia in custodia, Lunghezza del nastro: 10m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	463100 10
GTIN	4007368074786
Classe articolo	46M

**Descrizione****Esecuzione:**

**Custodia:** in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.

**Telaio:** in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.

**Nastro:** inizio nastro brevettato; **rivestimento flextop.** Il rivestimento del nastro, in plastica trasparente a elevata flessibilità, ne impedisce la rottura.

**Nastro in acciaio con rivestimento in poliammide.** Buona resistenza alla rottura e flessibilità. Acciaio per molle resistente a pressoflessione. **Elevata resistenza all'abrasione,** agli agenti atmosferici e a molti agenti chimici e oli. Scala in millimetri continua.

**Nota:**

Esecuzione con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Altezza custodia	32 mm
Lunghezza custodia	138 mm
Larghezza del nastro	13 mm

Larghezza custodia	115 mm
Modello terminale	A
Lunghezza del nastro	10 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 10 m	026240 10
--	-----------