

Mitutoyo**Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi, Intervallo di misurazione: 40-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429005 40-50
GTIN	4946368517230
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Esecuzione per fori ciechi. **Superfici di contatto in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una durata più elevata.**

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Profondità di misura con prolunga	248 mm
Ø Tamburo graduato	23 mm
Dimensione a	0,3 mm
Intervallo di misurazione	40 - 50 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Profondità di misura standard	98 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 50 mm	022500 50
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 44 mm	484030 44
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm	484030 40
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 42 mm	484030 42
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150	429010 3/150
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm	484030 50
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 46 mm	484030 46