

Mitutoyo**Set di micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 12-20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429050 12-20
GTIN	4946368518039
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 429000. Anelli di riscontro simili a n. art. 484030, prolunga 150 mm n. art. 429010.

Descrizione tecnica

Ø Anello di riscontro	16 mm
Numero di micrometri	2
Intervallo di misurazione	12 - 20 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Accessori

Micrometri per interni Holtest Intervallo di misurazione 12-16 mm	429000 12-16
Micrometri per interni Holtest Intervallo di misurazione 16-20 mm	429000 16-20
Prolunga per micrometri per interni Modello 2/150	429010 2/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 15 mm	484030 15