

**Mitutoyo****Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi, Intervallo di misurazione: 50-63mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429005 50-63
GTIN	4946368517247
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Esecuzione per fori ciechi. **Superfici di contatto in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una durata più elevata.**

**Accessori speciali:**

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	156 mm
Ø Tamburo graduato	23 mm
Profondità di misura standard	105 mm
Dimensione a	0,3 mm
Profondità di misura con prolunga	255 mm
Intervallo di misurazione	50 - 63 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 100 mm	022500 100

## Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm	484030 55
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 60 mm	484030 60
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm	484030 50
Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150	429010 4/150