

Mitutoyo**Micrometro digitale per interni, Intervallo di misurazione: 30-40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429110 30-40
GTIN	4946368563459
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Lettura diretta su ampio display digitale. Misurazione sicura e senza errori.

"Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

Ridotto consumo di corrente. Con spia di controllo del livello di carica e segnalazione delle anomalie.

Superfici di contatto e parti soggette a usura in metallo duro; a partire dalla Dim. 12-16 le superfici di contatto sono in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una lunga durata.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445, prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Nota:

Su richiesta fino a campo di misura 300 mm.

Descrizione tecnica

Dimensione a	0,3 mm
Profondità di misura con prolunga	252 mm
Intervallo di misurazione	30 - 40 mm
Profondità di misura standard	102 mm

Limite di errore	0,003 mm
Lettura	0,001 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm	022500 50

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 36 mm	484030 36
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm	484030 40
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497445 D1
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 30 mm	484030 30
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497445 D2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm	484030 35
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 34 mm	484030 34
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150	429010 3/150
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 38 mm	484030 38
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 32 mm	484030 32
Batteria / batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357